

## ソリッド色の標準塗装仕様

### 塗装のポイント

1. maxアドミラのソリッド色は、色ののぼりが大きくでる性質がありますので、調色・比色にさいして注意が必要です。  
調色の初めの段階で色ののぼりの程度を把握し、最終の比色はクリアー塗装後、よく乾燥させておこなってください。
2. 調色時には必ず所定量(原色にたいして20%)の901バインダーを混入してください。
3. ソリッド色塗装でも、必ず上塗りウレタンクリアー仕上げしてください。

### ぼかし塗装

使用スプレーガン=上カップ1.3mm  
塗装粘度=9.5~11秒/NK-2

工 程	シンナー希釈率	エアー圧 kg/cm <sup>2</sup>	吐出量 (回転)	ガン距離 cm	塗 装 要 領
捨て吹き	70~100	0.5~1.5	1.0~2.5	10~20	不具合部を薄く均一に塗装する。
色 決 め	70~100	0.5~1.5	1.0~2.5	10~20	一度に厚塗りしないでエアブローで乾かしながら塗装する。
ぼかし①	70~100	0.5~1.5	1.0~2.5	10~20	色決めで使用した塗料で、艶むらがなくなるように広げながら2~3回塗装する。
ぼかし②	①の2倍希釈	0.5~1.5	1.0~2.0	15~20	ぼかし①の塗料にたいし、50~100%のシンナーを加え2~3回うすく塗装する。
クリアー 仕 上 げ	10分程度のインターバルをとってからメタリック色の場合と同じ要領で上塗りクリアーを塗装する。				

※ぼかし塗装では色決め塗料にシンナーを加えて塗装することもできます。

### ブロック塗装

使用スプレーガン=上カップ1.3mm  
塗装粘度=9.5~11秒/NK-2


工 程	シンナー希釈率	エアー圧 kg/cm <sup>2</sup>	吐出量 (回転)	ガン距離 cm	塗 装 要 領
捨て吹き	70~100	1.5~2.5	2.5~3.5	15~25	不具合部を薄く均一に塗装する。
色 決 め	70~100	1.5~2.5	2.5~3.5	15~25	各回の塗装をやや艶をだして塗装し、エアブローで溶剤を蒸発させるようにしながら、隠べいするまで塗り重ねる。
クリアー 仕 上 げ	10分程度のインターバルをとってからメタリック色の場合と同じ要領で上塗りクリアーを塗装する。				

## 仕上げクリアーの選択

各種クリアーカタログ(チラシ)をご参照ください。

## ■ メタリックベース・原色

原色名	容量					原色名	容量					原色名	容量				
	16kg	3.6kg	0.9kg	380g	190g		16kg	3.6kg	0.9kg	380g	190g		16kg	3.6kg	0.9kg	380g	190g
001 クリスタルシルバー 極細目			○		○	044 スノーM 荒目		○		○	○	596 カスタムブルー		○		○	○
002 クリスタルシルバー 細目			○		○	300 ホワイト		○		○	○	571 マドンナレッド			○		○
003 クリスタルシルバー 中目			○		○	320 ホワイト	○	○	○	○		575 エクストラマルーン			○	○	
004 クリスタルシルバー 荒目		○	○		○	304 シンカシャバイオレット			○	○		2575 エクストラマルーンG			○		○
011 Mベース 極細目			○		○	309 シンカシャレッド		○	○	○		582 ロマネスクレッド			○		○
012 Mベース 細目		○	○	○		339 マビコエロー			○		○	596 ストロングレッド			○		○
014 Mベース 荒目		○	○	○		395 ファーストバイオレット			○	○		604 シャドウグリーン			○		○
021 ハイスパーク 極細目		○	○	○		396 シャニンブルー		○	○	○		605 スパークレッド			○		○
022 ハイスパーク 細目		○	○	○		411 チンチングブラック		○	○	○		607 パカンスブルー			○	○	
023 ハイスパーク 中目		○	○	○		428 シャニンググリーン		○	○	○	○	609 コバルトブルー			○		○
024 ハイスパーク 荒目		○	○	○		431 インディアンレッド			○	○		611 チンチングブラックNP		○	○	○	
025 ハイスパーク 大荒目		○	○	○		456 スレンブルー		○	○	○		612 ヘルメスブルー			○	○	
026 ハイスパーク 極荒目			○		○	457 ルビーレッド			○		○	613 アイビスマルーン			○		○
028 ハイスパークスーパーグラマー			○			464 フレームレッド			○		○	615 ドリスグリーン			○		○
031 ホワイトM 極細目		○	○	○		2464 フレームレッドG			○		○	618 フローラバイオレット			○	○	
032 ホワイトM 細目		○	○	○		465 フレッシュブルー		○	○	○		620 コーラルレッド			○		○
034 ホワイトM 荒目		○	○	○		477 アイアンレッド			○		○	621 ベガサスマルーン			○		○
037 シャイニングシルバー 荒目			○		○	480 スーパーブラック		○	○	○		622 ゲイリーエロー			○		○
040 スノーM 超細目			○	○		487 ジラフェエロー			○		○	625 ベネチアンレッド			○		○
041 スノーM 極細目		○	○		○	489 ブルーブラック		○	○	○		626 ジュエルエロー			○		○
043 スノーM 中目		○	○		○	494 スーパーエロー			○		○	632 ナチュラルエロー			○		○
901 バインダー 3.4kg,0.8kg						496 シンカシャブラウン			○		○	636 トリトンエロー			○		○
280 補正用クリヤー 4L,1L						497 ゴールドレッド			○		○	638 キャメルエロー			○		○
						498 サンオレンジ			○		○	641 ワインレッド			○	○	
						499 サングリーン			○		○	642 ミラーブラック			○	○	
						524 オリエンブルー		○	○	○		130 カラーメタリック2GR			○		○
						525 グラスグリーン		○	○	○		132 カラーメタリック2BM			○		○
						533 エクストラエロー			○			134 カラーメタリック2KG			○		○
						534 マキシムオレンジ			○		○	136 カラーメタリック2YR			○		○
						537 スレンレッド			○	○		172 オパールカラー-2PL			○		○
						2537 スレンレッドG			○		○	175 アンチークカラー-3BL			○		○
						541 ファインエロー			○		○	183 パレスブルーカラー			○		○
						555 サワーブルー			○		○	186 インディアンフレイク2FE			○		○
						567 オータムレッド			○		○	009 コスモシルバーベース					○



\*マイカ原色はnaxマルチマイカベース各色を適用ください。  
\*各メタリックベース・原色ともお断りなしに容量を追加変更したり原色追加をすることがあります。

## ■ naxアドミラ専用シンナー

naxアドミラ500 スタンダードシンナー	16L,4L	naxアドミラ503 スーパースローシンナー	16L,4L
naxアドミラ501 スローシンナー	16L,4L	naxアドミラ504 スーパークイックシンナー	16L,4L
naxアドミラ502 クイックシンナー	16L,4L	naxアドミラ590 リターダーシンナー	4L

\*naxアドミラシンナーはnaxマルチ各種クリヤーには使用できませんのでご注意ください。



# naxアドミラセット

naxアドミラセットの明細は次の通りです。原色セットは「ニュースタンダード」か、「ニューコンパクトセット」をお選び下さい。

## ● nax アドミラ<sup>e</sup> 原色ニュースタンダードセット (No1~12) ……91.6kg

(内訳)

ケースNo.	原色No.	原色名	容量	数量	ケースNo.	原色No.	原色名	容量	数量	ケースNo.	原色No.	原色名	容量	数量	
1	032	ホワイトM 細目	3.6kg	1	5	001	クリスタルシルバー 極細目	0.9kg	1	9	011	Mベース 極細目	0.9kg	1	
	034	ホワイトM 荒目	3.6kg	1		002	クリスタルシルバー 細目	0.9kg	1		040	スノーM 超細目	0.9kg	1	
	021	ハイスパーク 極細目	3.6kg	1		003	クリスタルシルバー 中目	0.9kg	1		175	アンチークカラー3BL	0.9kg	1	
	022	ハイスパーク 細目	3.6kg	1		004	クリスタルシルバー 荒目	0.9kg	1		186	インディアンフレック2FE	0.9kg	1	
						172	オパールカラー2PL	0.9kg	1	457	ルビーレッド	0.9kg	1		
					031	ホワイトM 極細目	0.9kg	1	480	スーパーブラック	0.9kg	1			
2	023	ハイスパーク 中目	3.6kg	1	6	037	シャイニングシルバー 荒目	0.9kg	1	10	494	スーパーエロー	0.9kg	1	
	024	ハイスパーク 荒目	3.6kg	1		304	シンカシャバイオレット	0.9kg	1		496	シンシャカブラウン	0.9kg	1	
	025	ハイスパーク 大荒目	3.6kg	1		395	ファーストバイオレット	0.9kg	1		499	サングリーン	0.9kg	1	
	901	バインダー	3.4kg	1		431	インディアンレッド	0.9kg	1		541	ファインエロー	0.9kg	1	
						618	フローラバイオレット	0.9kg	1		555	サワーブルー	0.9kg	1	
				309		シンカシャレッド	0.9kg	1	567		オータムレッド	0.9kg	1		
3	411	チンチングブラック	3.6kg	1	7	477	アイアンレッド	0.9kg	1	11	571	マドンナレッド	0.9kg	1	
	489	ブルーブラック	3.6kg	1		396	シャニンブルー	0.9kg	1		596	ストロングレッド	0.9kg	1	
	611	チンチングブラックNP	3.6kg	1		456	スレンブルー	0.9kg	1		615	ドリスグリーン	0.9kg	1	
	320	ホワイト	3.6kg	1		465	フレッシュブルー	0.9kg	1		621	ベガサスマルーン	0.9kg	1	
				524		オリエントブルー	0.9kg	1	641		ワインレッド	0.9kg	1		
				569		カスタムブルー	0.9kg	1	642		ミラーブラック	0.9kg	1		
4	012	Mベース 細目	0.9kg	1	8	607	バカンスブルー	0.9kg	1	12	2464	フレームレッドG	0.9kg	1	
	014	Mベース 荒目	0.9kg	1		612	ヘルメスブルー	0.9kg	1		2537	スレンレッドG	0.9kg	1	
	026	ハイスパーク 極荒目	0.9kg	1		428	シャニンググリーン	0.9kg	1		2575	エクストラマルーンG	0.9kg	1	
	041	スノーM 極細目	0.9kg	1		525	グラスグリーン	0.9kg	1		605	スパークレッド	0.9kg	1	
	043	スノーM 中目	0.9kg	1		339	マビコエロー	0.9kg	1		613	アイビスマルーン	0.9kg	1	
	044	スノーM 荒目	0.9kg	1		487	ジラフエロー	0.9kg	1		582	ロマネスクレッド	0.9kg	1	

## ● nax アドミラ原色ニューコンパクトセット (No11~18) ……43.1kg

(内訳)

ケースNo.	原色No.	原色名	容量	数量	ケースNo.	原色No.	原色名	容量	数量	ケースNo.	原色No.	原色名	容量	数量
11	001	クリスタルシルバー 極細目	0.9kg	1	14	304	シンカシャバイオレット	0.9kg	1	17	499	サングリーン	0.9kg	1
	002	クリスタルシルバー 細目	0.9kg	1		309	シンカシャレッド	0.9kg	1		524	オリエントブルー	0.9kg	1
	003	クリスタルシルバー 中目	0.9kg	1		320	ホワイト	0.9kg	1		525	グラスグリーン	0.9kg	1
	004	クリスタルシルバー 荒目	0.9kg	1		339	マビコエロー	0.9kg	1		541	ファインエロー	0.9kg	1
	012	Mベース 細目	0.9kg	1		395	ファーストバイオレット	0.9kg	1		569	カスタムブルー	0.9kg	1
	014	Mベース 荒目	0.9kg	1		396	シャニンブルー	0.9kg	1		604	シャドウグリーン	0.9kg	1
12	021	ハイスパーク 極細目	0.9kg	1	15	411	チンチングブラック	0.9kg	1	18	607	バカンスブルー	0.9kg	1
	022	ハイスパーク 細目	0.9kg	1		428	シャニンググリーン	0.9kg	1		611	チンチングブラックNP	0.9kg	1
	023	ハイスパーク 中目	0.9kg	1		431	インディアンレッド	0.9kg	1		612	ヘルメスブルー	0.9kg	1
	024	ハイスパーク 荒目	0.9kg	1		456	スレンブルー	0.9kg	1		618	フローラバイオレット	0.9kg	1
	025	ハイスパーク 大荒目	0.9kg	1		465	フレッシュブルー	0.9kg	1		172	オパールカラー2PL	0.9kg	1
	026	ハイスパーク 極荒目	0.9kg	1		477	アイアンレッド	0.9kg	1		901	バインダー	0.8kg	1
13	031	ホワイトM 極細目	0.9kg	1	16	480	スーパーブラック	0.9kg	1					
	032	ホワイトM 細目	0.9kg	1		2537	スレンレッドG	0.9kg	1					
	034	ホワイトM 荒目	0.9kg	1		487	ジラフエロー	0.9kg	1					
	037	シャイニングシルバー 荒目	0.9kg	1		489	ブルーブラック	0.9kg	1					
	041	スノーM 極細目	0.9kg	1		494	スーパーエロー	0.9kg	1					
	044	スノーメタリック 荒目	0.9kg	1		496	シンカシャブラウン	0.9kg	1					

- nax アドミラソールグレー/ソールグレイライト (万能下塗り) …… 0.9kg ●nax アドミラグラデーター (ぼかし剤) …… 0.8kg
- nax アドミラアクチベーター (強化剤) …… 1L ●nax アドミラ280補正用クリヤー …… 4L・1L
- nax アドミラ専用シンナー …… 16L・4L ●nax アドミラ原色セット以外の原色とMeベース …… 0.9kg (一部3.6kg)
- nax マルチマイカベース各色 …… 200gまたは400g ●nax マルチクリヤー …… 16L
- nax マルチハードナー …… 3.6kg または 2kg または 1kg ●nax マルチウレタンシンナー …… 16L・4L

## ■ 安全衛生上の注意事項

1. 引火性の液体です
2. 有機溶剤中毒の恐れがあります
3. 健康に有害な物質を含有しています

通常の塗料に比べて幾分毒性が強く、吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれを起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守ってください

- 取扱いおよび  
貯蔵上の注意**
  1. 火気のない局所排気を設けた場所で使用ください
  2. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください
  3. 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください
  4. 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください
  5. よくフタをし、40℃以下の場所で貯蔵してください
  6. 塗料ダスト、塗料カスは廃棄するまで水につけておいてください
  7. 子供の手の届かないところに保管してください
  8. 本来の用途以外に使用しないでください
  9. 容器はつり上げないでください  
やむを得ずつり上げる時には、適切なつり具で垂直に持ち上げ、落下に十分注意してください  
(偏荷重になると取っ手が外れ、落下事故の危険があります)
  
- 緊急時および  
応急処置**
  1. 火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください
  2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください
  3. 皮膚に付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化のある時は、できるだけ早く医師の診察を受けてください
  4. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった時には、安静にし、必要に応じて、できるだけ早く医師の診察を受けてください
  5. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けてください
  6. 容器からこぼれた時には、布で拭き取って水をはった容器に保管してください
  
- 廃棄上の注意**

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処分業者に処理を委託してください
  
- その他**

詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください  
本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

※本カタログ中の商品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

※© Copyright2007 NIPPON PAINT Co.,Ltd All right reserved

**日本ペイント株式会社**  
オートリフィニッシュ事業部

〒531-8511 大阪市北区大淀北2-1-2 ☎06-6455-9122  
〒140-8675 東京都品川区南品川4-1-15 ☎03-3740-1124

〒734-0023 広島市南区東雲本町一丁目9番1号  
**有限会社 松谷塗料店**  
TEL(082)-282-7127 FAX(082)-282-7746  
<http://www.matsutanitoryouten.jp>  
[mail://info@matsutanitoryouten.jp](mailto:info@matsutanitoryouten.jp)

カタログNo.  
NP-J132

WA070303T  
2007年3月現在