

# 3M™ コンパウンド DC-1L 5936R

## 新配合でより扱いやすくなって新登場!

※従来製品 3M™ コンパウンド ダイナマイトカット 5936N から新配合でリニューアルしました。

カット性能を重視したコンパウンドです。  
目消し・肌調整が早い。

従来製品 3M™ コンパウンド ダイナマイトカット 5936N  
をご使用いただいていたお客様へ

### 従来製品からの比較

- 従来製品最大の特長である高いカット性能は維持。
- 仕上がり性が向上。次工程がより楽に。
- コンパウンドの伸びの良さが向上し、より扱いやすく。

組み合わせ推奨バフ

目消し・肌調整用

### 3M™ ウルトラファイナ™ バフウール 5755

- 柔らかいスポンジと柔らかいウール素材のフェース材を使用し、ブツ取り後のペーパー目消し、及び肌調整用に適しています。
- 推奨ポリッシャー回転数 1000 ~ 1500rpm。
- 推奨コンパウンド一回使用量約 3g。(大豆粒3つ分目安)
- バックアップパッドは3M™ テーパーバフパッド 5718を推奨。



3M™ テーパーバフパッド  
5718



3M™ ウルトラファイナ™  
バフウール 5755



発注番号	製品名	仕様	梱包単位
5936R	3M™ コンパウンド DC-1L	目消し・肌調整用 750ml	6本
5755	3M™ ウルトラファイナ™ バフウール	外径160mm × 18mm厚	5枚 × 6箱
5718	3M™ テーパーバフパッド	外径145mm / シャフト径16mm	6枚

注意事項：製品使用時には製品パッケージの注意事項等を良くお読みになったうえで正しくご使用ください。

## 3M製品のハンドブックがアプリになりました! App Store/Google Playから 3M ハンドブック

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、ウルトラファイナは、3M社の商標です。  
Apple、Apple ロゴ、iPad、iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。  
Android、Google PlayおよびGoogle Play ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。

スリーエム ジャパン株式会社  
オート・アフターマーケット製品事業部  
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2017. All Rights Reserved.

AAD-245-A(0717)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-011-211**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます