

# 3M™ ウルトラフィーナ™ 磨きシステム

肌を壊さず、深いキズを避け  
素早く磨く。

仕上りにこだわるが、目消しも早く確実にやりたい。

塗装時の肌を生かして仕上げたい。

3M™ ウルトラフィーナ™ コンパウンドプレミアム / HGN は  
こんなユーザー様へ最適のシステムです。



## 3M™ ウルトラフィーナ™ コンパウンド プレミアム 5949

ステップ  
**1**

目消し・肌調整用

### パッケージデザインを一新\*

※製品内容、発注番号など各種仕様は従来デザイン品から変更ございません。

- 目消し性能と仕上がりを高い次元で両立させた目消し・肌調整用コンパウンド。
- ワイルドスクラッチが発生しにくいので仕上げ工程が早い。
- 塗装時の肌に大きな影響を与えずに目消し作業が可能。

## 3M™ ウルトラフィーナ™ コンパウンド HGN 5969R

ステップ  
**2**

仕上げ用

NEW

### 新配合でより扱いやすくなって新登場\*

※従来製品 3M™ ウルトラフィーナ™ コンパウンドHG 5969 から新配合でリニューアルしました。

- バフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られる。
- 塗面を乾ききるまで磨き上げる事が容易で、べたつきの少ないすっきりした仕上がり。

# 推奨資材 / ステップのご紹介\*

目消し・肌調整

## 3M™ ウルトラファイナ™ コンパウンド プレミアム 5949

### 組み合わせ推奨バフ

### 3M™ ウルトラファイナ™ バフウール 5755

- 柔らかいスポンジと柔らかいウール素材のフェース材を使用し、ブツ取り後のペーパー目消し、及び肌調整用に適しています。
- 推奨ポリッシャー回転数 1000 ~ 1500rpm。
- 推奨コンパウンド一回使用量約 3g。(大豆粒3つ分目安)
- バックアップパッドは3M™ テーパーバフパッド 5718を推奨。



3M™ テーパーバフパッド 5718



3M™ ウルトラファイナ™ バフウール 5755

仕上げ

## 3M™ ウルトラファイナ™ コンパウンド HGN 5969R

### 組み合わせ推奨バフ

### 3M™ ウルトラファイナ™ バフソフトスポンジ 5766 / 5767

- きめ細かなスポンジを使用し、ふき取りやすく良いツヤが得られる仕上げ用スポンジバフです。
- 推奨ポリッシャー回転数 1000 ~ 1500rpm。
- 推奨コンパウンド一回使用量約 2g。(小豆粒3つ分目安)
- バックアップパッドは3M™ テーパーバフパッド 5718を推奨。



3M™ テーパーバフパッド 5718



3M™ ウルトラファイナ™ バフソフトスポンジ 5766 / 5767

オーロラ対策

## 3M™ ウルトラファイナ™ グロスアップ コンパウンド 5959

### 組み合わせ推奨バフ

### 3M™ ポリッシング スポンジ 5734

- オーロラ対策にはダブルアクションサンダーで使用します。
- 推奨コンパウンド一回使用量約 0.3g。(米粒3つ分目安)



3M™ ポリッシング スポンジ 5734

\*上記推奨使用方法は代表的な例です。磨き作業では前後の工程や各種条件により、最適な工程や資材の組合せには様々な選択肢がございます。詳しくは当社営業へ是非ご相談ください。

| 発注番号  | 製品名                         | 仕様                  | 梱包単位    |
|-------|-----------------------------|---------------------|---------|
| 5949  | 3M™ ウルトラファイナ™ コンパウンド プレミアム  | 目消し・肌調整用 750ml      | 6本      |
| 5969R | 3M™ ウルトラファイナ™ コンパウンド HGN    | 仕上げ用 750ml          | 6本      |
| 5959  | 3M™ ウルトラファイナ™ グロスアップ コンパウンド | つや出し・オーロラ対策 473ml   | 6本      |
| 5755  | 3M™ ウルトラファイナ™ バフウール         | 外径160mm × 18mm厚     | 5枚 × 6箱 |
| 5766  | 3M™ ウルトラファイナ™ バフソフトスポンジ     | 外径190mm × 50mm厚     | 6枚      |
| 5767  | 3M™ ウルトラファイナ™ バフソフトスポンジ     | 外径190mm × 30mm厚     | 10枚     |
| 5734  | 3M™ ポリッシング スポンジ             | 外径175mm × 20mm厚     | 20枚     |
| 5718  | 3M™ テーパーバフパッド               | 外径145mm / シャフト径16mm | 6枚      |

注意事項：製品使用時には製品パッケージの注意事項等を良くお読みになったうえで正しくご使用ください。

## 3M製品のハンドブックがアプリになりました! App Store/Google Playから 3M ハンドブック

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、ウルトラファイナは、3M社の商標です。  
Apple、Apple ロゴ、iPad、iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。  
Android、Google PlayおよびGoogle Play ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
オート・アフターマーケット製品事業部  
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2017. All Rights Reserved.

AAID-242-E(0717)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます