

コンパウンドの一回の使用量

適量をバフに付け、塗装面によく伸ばしてからポリッシングをしてください。



目消し・肌調整用
約3g
(大豆粒3つ分)



仕上げ用
約2g
(小豆粒3つ分)



つや出し用
約0.3g
(米粒3つ分)

研磨材関連

発注品番	製品名	粒度	サイズ/仕様	1ケースの数量
30567	3M™ フックキット™ パープル フィニッシングディスク	1500番	127mm径	50枚×4箱
30667			152mm径	
30566		2000番	127mm径	
30666			152mm径	
466L 7 AAD 466L 5 AAD	3M™ トライザクト™ ディスク 466LA 32mm径	A7 (2500番相当) A5 (3000番相当)	32mm径 / 75µm厚	100枚×4パック
H/S/P AAD	3M™ スキャロップ パッド	—	31mm径	5個×4パック
5432	3M™ ぶつ取りキット 466LA	2500番相当 / 3000番相当	2番手×各20枚 / スキャロップパッド1個	4キット
2096M	3M™ トライザクト™ フィニッシングディスク	3000番	127mm径 (15枚入)	4箱
2096S			127mm径 (5枚入)	12箱
2085M			152mm径 (15枚入)	4箱
30562M		5000番	127mm径 (15枚入)	4箱
30562S			127mm径 (5枚入)	12箱
30662M			152mm径 (15枚入)	4箱
30190	3M™ トライザクト™ フィニッシングシート	3000番	70mm×140mm (5枚入)	10箱
30290M			70mm×140mm (15枚入)	4箱
30189		5000番	70mm×140mm (5枚入)	10箱
30289M			70mm×140mm (15枚入)	4箱
F/H/P AAD	3M™ フックキット™ フォーム ハンドサンディング パッド	—	67mm×133mm×19mm	20個

コンパウンド / バフ / パッド

発注品番	製品名	容量	用途	1ケースの数量
5975	3M™ コンパウンド QT-1L	750ml	目消し・肌調整用	6本
5997	3M™ コンパウンド QT-2L		仕上げ用	6本
5949	3M™ ウルトラファイナ™ コンパウンドプレミアム		目消し・肌調整用	6本
5969R	3M™ ウルトラファイナ™ コンパウンドHGHN	473ml	仕上げ用	6本
5959	3M™ ウルトラファイナ™ グロスアップ コンパウンド		オーロラ消し・つや出し用	6本
発注品番	製品名	サイズ/仕様	1ケースの数量	
5789	3M™ テーパーバフ QTハードウール	外径172mm	10枚	
5755	3M™ ウルトラファイナ™ バフウール	外径160mm×18mm厚	10枚	
5765	3M™ セパレートバフ ハードスポンジ	外径180mm×10mm厚	5枚×6箱	
5743	3M™ セパレートバフ クッションパッド	外径165mm×15mm厚	12枚	
5766	3M™ ウルトラファイナ™ バフソフトスポンジ	外径190mm×50mm厚	6枚	
5767		外径190mm×30mm厚	10枚	
5734	3M™ ポリッシング スポンジ	外径175mm×20mm厚	20枚	
5718	3M™ テーパー バフパッド	外径145mm / シャフト径16mm	6枚	

その他関連製品

発注品番	製品名	サイズ/仕様	1ケースの数量
5351	3M™ 仕上げワイブ	36cm×36cm	20枚
5598	3M™ ワンタッチ中間ソフトパッド	外径150mm	10枚
5599		外径125mm	10枚

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。
本製品に関する記載、技術情報およびご提案は信頼できる情報に基づいておりましたが、これらがすべてにおいて正確であること、または完全であることについては保証致しかねます。お客様には、ご使用になる前に本製品を評価し、お客様が意図される用途に適するかどうかをご判断いただき、本製品のご使用に関するあらゆる危険と責任を負っていただくこととなります。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本製品に関して当社最新の出版物に記載されていない事項またはこれと異なるお客様からのご注文書に記載される事項は、権限のある売主及び製造者の役員により書面で同意されない限り、何ら効力を有さないものとします。

3M、トライザクト、フックキット、ウルトラファイナは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.

AA0-300-D(0518)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

3M Science.
Applied to Life.™

磨きソリューション 製品カタログ

目的にあわせて製品を選び
磨きの作業効率を向上。



3M™ 磨きソリューション製品一覧

ぶつ取り

機械研ぎでぶつ探し・
ぶつ取り・肌落とし

1500番
2000番



3M™ フックイット™ パープル
フィニッシングディスク

広範囲のぶつ探し、ぶつ取り、肌調整を手早く行う。固いPETフィルム基材を使用しているため、ぶつやゆず肌を効率的に研磨できる。

※ダブルアクションサンダー、中間ソフトパッド推奨。

手研ぎでぶつ取り

2500番
3000番



3M™ トライザクト™
ディスク 466LA 32mm 径
3M™ スキャロップパッド

ぶつ取り用研磨紙と専用ブロック。霧吹きで水を吹いて使用するミストサンディングタイプ。


目消し・肌調整

肌を壊さず目消し

3M™ トライザクト™ フィニッシングディスク/シート

3000番

5000番



革新的な研磨材
3M™ トライザクト™ フィニッシング
ディスク/シートが
目消しをスピードアップ。

ぶつとり後の目消しをスピードアップするのに最適な研磨材。霧吹きで水を吹いて使用するミストサンディングタイプ。微細加工技術により砥粒を樹脂で固め、三角柱状に成形。これにより均質な研磨目と圧倒的なもちを実現。柔軟なスポンジ基材が塗面に追従するため、肌落ちを最小限にとどめることが可能。

※機械研ぎ時はダブルアクションサンダー、中間ソフトパッド推奨。

研磨材表面の拡大画像



3M™ トライザクト™ フィニッシングディスク/シート

3000番



目消しも肌調整も

仕上げ（バフ目消し）

オーロラ対策

肌を壊さず、深いキズを避け素早く磨く。

ウールバフを
スキップ!



3M™ ウルトラフィーナ™
コンパウンドプレミアム

3M™ セパレートバフ ハードスポンジ



3M™ ウルトラフィーナ™
コンパウンド HGN

3M™ ポリッシングスポンジ

※オーロラ対策には、ダブルアクションサンダーを使用してください。

塗装時に作った肌を壊したくない、傷を入れたくない、というニーズに最適なコンパウンドとバフの組み合わせ。より細かい砥粒のコンパウンドで磨くことで、肌に大きな影響を与えずに目消しができる。3M™ 研磨材との組み合わせで磨き時間を大幅に短縮。

カット性能の高いコンパウンドで目消しも肌調整もスピーディーに。



目消し・肌調整



3M™ コンパウンド QT-1L

3M™ テーパーバフ QT
ハードウール

磨き作業の時間短縮に最適なコンパウンドとバフの組み合わせ。カット性能が高いQT-1Lと専用バフで目消し、肌調整をスピードアップ。ついたバフ目はQT-2Lとスポンジバフで簡単に消すことができる。



仕上げ（バフ目消し）



3M™ コンパウンド QT-2L

3M™ ウルトラフィーナ™
バフソフトスポンジ



3M™ ウルトラフィーナ™
グロスアップコンパウンド
3M™ ポリッシングスポンジ

濃色車のつや出し・オーロラ対策に最適なコンパウンドとバフの組み合わせ。のびがよく、少ない分量で深いつやが出せる。
※オーロラ対策には、ダブルアクションサンダーを使用してください。